


# Pieza de conexión VABD-B14-P1-G18

Número de artículo: 8099850

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento	1,5 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Temperatura del medio	-20 ... 60 °C
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	26 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 1	G1/8
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio