


módulo de expansión VABF-S6-1-P8A6-G12-CB

Número de artículo: 8104041

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|---------------------------------------|
| Ancho | 38 mm |
| Marca CE (ver declaración de conformidad) | según la normativa UE de baja tensión |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Peso del producto | 600 g |
| Conexión neumática 1 | G1/2 |
| Conexión neumática 3 | G1/2 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la culata | Fundición inyectada de aluminio |
| Material de la placa | Fundición inyectada de aluminio |