


regleta de bornes NECC-L8G5-C1

Número de artículo: 8106756

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Salida del cable	recto
Peso del producto	3,8 g
Tamaño del depósito	1
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector tipo zócalo
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Fabricante Assmann WSW components GmbH
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	5
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Enchufado
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	Borne de conexión elástica
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 300 V
Carga admisible de corriente a 40°C	8 A
Resistencia a la tensión de choque	1,6 kV
Blindaje	no
Sección nominal del conductor (AWG)	AWG28 - 16
Tipo de protección	IP20
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-40 ... 115 °C
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Material de la carcasa	PA
Color del cuerpo	Negro