

# racor rápido roscado en L NPQE-L-R38-Q10-P5

Número de artículo: 8112954

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Estándar
Diámetro nominal	9,3 mm
Tipo de junta del eje atornillable	Recubrimiento
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Forma en L
Tamaño del depósito	5
Construcción	Principio Push-Pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clase de sala limpia	Clase ISO 4
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso del producto	26,05 g
Tipo de fijación	Hexágono exterior, llave 17
Conexión neumática 1	Rosca exterior R3/8
Conexión neumática 2	Para diámetro exterior del tubo flexible de 10 mm
Color del anillo extractor	azul
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la carcasa	latón niquelado PBT
Material de la junta para roscas	PTFE
Material del anillo extractor	POM
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable