


# unión en T NPQE-T-Q4-E-P10

Número de artículo: 8113137

FESTO



## Hoja de datos

| Característica                                             | Valor                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Tamaño                                                     | Mini                                                         |
| Diámetro nominal                                           | 2,3 mm                                                       |
| Posición de montaje                                        | indistinto                                                   |
| Construcción                                               | forma en T                                                   |
| Tamaño del depósito                                        | 10                                                           |
| Construcción                                               | Principio Push-Pull                                          |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 0,8 MPa<br>-0,95 ... 8 bar<br>-13,775 ... 116 psi |
| Fluido                                                     | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando  | Opción de funcionamiento con lubricación                     |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK                    | 1 - riesgo de corrosión bajo                                 |
| Conformidad PWIS                                           | VDMA24364-Zona III                                           |
| Clase de sala limpia                                       | Clase ISO 4                                                  |
| Temperatura ambiente                                       | -5 ... 60 °C                                                 |
| Peso del producto                                          | 3,46 g                                                       |
| Conexión neumática 1                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm             |
| Conexión neumática 2                                       | Para diámetro exterior del tubo flexible de 4 mm             |
| Color del anillo extractor                                 | azul                                                         |
| Indicación sobre el material                               | Conforme con RoHS                                            |
| Material de la carcasa                                     | PBT                                                          |
| Material del anillo extractor                              | POM                                                          |
| Material de la junta del tubo flexible                     | NBR                                                          |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable                                             |