


racor rápido en X NPQE-X-Q8-E-P10

Número de artículo: 8113180

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Tamaño | Estándar |
| Diámetro nominal | 7 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Construcción | Forma en X |
| Tamaño del depósito | 10 |
| Construcción | Principio Push-Pull |
| Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura | -0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando | Opción de funcionamiento con lubricación |
| Clase de resistencia a la corrosión KBK | 1 - riesgo de corrosión bajo |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-Zona III |
| Clase de sala limpia | Clase ISO 4 |
| Temperatura ambiente | -5 ... 60 °C |
| Peso del producto | 13,7 g |
| Conexión neumática 1 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m |
| Conexión neumática 2 | Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m |
| Color del anillo extractor | azul |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material de la carcasa | PBT |
| Material del anillo extractor | POM |
| Material de la junta del tubo flexible | NBR |
| Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible | Acero inoxidable |