

clip de retención NPAP-QE-S-Q8-P10

Número de artículo: 8113230

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño del depósito	10
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,8 MPa -0,95 ... 8 bar -13,775 ... 116 psi
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Clase de sala limpia	Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación.
Temperatura ambiente	-5 ... 60 °C
Peso del producto	0,11 g
Conexión neumática	Para diámetro exterior del tubo flexible de 8 m
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS