


# acoplamiento EAMC-30-32-8-12

Número de artículo: 8115760

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	8 mm
Diámetro de acogida 2	12 mm
Tamaño	30
Longitud nominal	32 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	8.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	12,5 Nm
Peso del producto	48 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS