

casquillo de centraje ZBH-5-M4

Número de artículo: 8119593

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	5
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Peso del producto	0,1 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante para tornillo M4
Material del manguito	Acero inoxidable de aleación fina