


placa de alimentación-SET VABS-C12-6-S-B3

Número de artículo: 8122792

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Ancho	6 mm
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Sentido de conexión lateral
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	1
Presión de funcionamiento Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Presión de funcionamiento	-1 ... 7 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Máximo tamaño de partícula 5 µm
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	5 ... 50 °C
Peso del producto	1,1 g
Tipo de fijación	con taladro pasante
Conexión neumática 2	Para tubo flexible de diámetro interior de 2 mm
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la regleta de bornes	PBT