



válvula VOFC-L-M52-M-N14-FN

Número de artículo: 8122931

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Presión de funcionamiento Mpa	0,25 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	2,5 ... 8 bar
Tipo de protección	IP65
Safety Integrity Level (SIL)	El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 High Demand El producto se puede utilizar en SRP/CS hasta SIL 2 Low Demand
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS