

# conjunto paralelo EAMM-U-87-T46-60RA-147

Número de artículo: 8126163

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	87
Distancia entre ejes	147 mm
Posición de montaje	indistinto
Relación de reducción	1:1
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	3.000 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Tipo de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 ... 50 °C
Momento de inercia de la masa	41,2 kgmm <sup>2</sup>
Par motor sin carga	0,22 Nm
Momento de giro transferible	3 Nm
Peso del producto	1.015 g
Código de conexión, actuador	T46
Código de conexión, entrada motor	60RA
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS