

# acoplamiento EAMC-67-80-25-40-U

Número de artículo: 8134948

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro de acogida 1	25 mm
Diámetro de acogida 2	40 mm
Tamaño	67
Longitud nominal	80 mm
Posición de montaje	indistinto
Cantidad máxima de giros en función del tiempo	4.500 1/min
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire	0 - 95 %
Temperatura ambiente	-25 ... 60 °C
Momento de inercia de la masa	326 kgmm <sup>2</sup>
Momento de giro transferible	150 Nm
Peso del producto	480 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS