

# Indicador de posición SASF-S3-B-F-A20

Número de artículo: 8140396

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de ajuste del ángulo de giro	0 ... 180 deg
Las conexiones para el posicionador y el sensor de posición corresponden a la norma	VDI/VDE 3845 tamaño AA 1
Dimensiones A x L x H	Ø 40 x 32
Resistencia a los impactos	Comprobación de suplemento de transporte con grado de nitidez 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Control de golpes con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Temperatura ambiente	-25 ... 70 °C
Peso del producto	24 g
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845
Color del cuerpo	Negro
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del elemento distanciador	PP
Material de la carcasa	PP
Material de los tornillos	Acero inoxidable de aleación fina