


soporte de amortiguador DADP-ES-G8-20

Número de artículo: 8159236

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Posición de montaje	indistinto
Construcción	Palanca de tope
Velocidad máx. del impacto	0,8 m/s
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Temperatura ambiente	0 ... 60 °C
Fuerza máxima del impacto	1.100 N
Par de apriete máximo	5,2 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 20 %
Peso del producto	305 g
Tipo de fijación	con agujero pasante y casquillo de centraje
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de la palanca	Aleación forjable de aluminio
Material de los tornillos	Acero, galvanizado