

kit de conexión DADG-AK-G8-25-200

Número de artículo: 8159883

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	25
Carrera	200 mm
Presión de funcionamiento Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Presión de funcionamiento	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máximo	5 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 10 %
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	3 Nm
Peso del producto	87,7 g
Conexión neumática	G1/8
Material del adaptador	Resina epoxi
Material de las juntas	FPM
Material de los tornillos	Acero, recubierto