


acoplamiento EAMD-56-46-22-23X27-U

Número de artículo: 8164974

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|-----------------------|
| Diámetro de acogida 1 | 22 mm |
| Diámetro de acogida 2 | 23 mm |
| Tamaño | 56 |
| Longitud nominal | 46 mm |
| Posición de montaje | indistinto |
| Cantidad máxima de giros en función del tiempo | 5.500 1/min |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura de almacenamiento | -25 ... 60 °C |
| Humedad relativa del aire | 0 - 95 % |
| Temperatura ambiente | -25 ... 60 °C |
| Momento de inercia de la masa | 151 kgmm ² |
| Momento de giro transferible | 72 Nm |
| Peso del producto | 413 g |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |