

cabeza de rótula SGS-M10X1,25

Número de artículo: 9261

★ Gama básica

con tuerca hexagonal, para fijación esférica de cilindros (por el lado del vástago), según DIN ISO 8139.

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	M10x1,25
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 ... 150 °C
Peso del producto	88 g
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del anillo exterior	latón
Material de la carcasa	Acero cincado
Material del anillo interior	Acero
Material de las tuercas	Acero cincado