


# adaptador AD-G1/8-1/8NPT-I

Número de artículo: 9395

FESTO

un lado rosca interior, el otro lado rosca exterior.



## Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal	5,95 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Par de apriete máx. de la conexión neumática 1	6 Nm
Par de apriete máx. de la conexión neumática 2	7 Nm
Par de apriete nominal	10,55 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	10,38 g
Conexión neumática 1	Rosca exterior G1/8
Conexión neumática 2	Rosca interior 1/8 NPT
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de las juntas	PVC
Material de la carcasa	Acero cincado