



estrangulador-silenciador GRU-1/4-B

Número de artículo: 9517

FESTO

Regulador de caudal con silenciador integrado para estrangular el escape de aire en válvulas de determinada ejecución.



Hoja de datos

Característica	Valor
Función de las válvulas	Función de regulador de caudal y silenciador
Conexión neumática 1	G1/4
Elemento de ajuste	Tornillo con cabeza ranurada
Tipo de fijación	atornillable
Caudal normal 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1.500 l/min
Temperatura ambiente	-10 ... 70 °C
Material de la carcasa	Aluminio
Posición de montaje	indistinto
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0 ... 10 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:::]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	-10 ... 70 °C
Peso del producto	25 g
Material del amortiguador	PE
Material de los pivotes roscados	Fundición inyectada de aluminio
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material del tornillo de regulación	PA