


indicateur de pression OH-8-GN

N° de pièce: 10089

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Pression de service MPa | -0,1 ... 0,8 MPa |
| Pression de service | -1 ... 8 bar -14,5 ... 116 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Raccord pneumatique | Raccord cannelé PK-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |