



distributeur pour montage en panneau SVOS-3-1/8

N° de pièce: 10191

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, ouvert
Mode d'actionnement	mécanique
Débit nominal normal	120 l/min
Pression de service MPa	0,35 ... 0,8 MPa
Pression de service	3,5 ... 8 bar
Conception	siège piston
Type de rappel	Ressort mécanique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	irréversible
Chevauchement	recouvrement positif
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poussée	8 N
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Matériau couvercle	POM
Matériau joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau corps	Aluminium