



Distributeur pneumatique VLHE-3-1/2

N° de pièce: 10420

FESTO

fermé au repos.

Distributeur de démarrage de sécurité pour mise en pression progressive, utilisation individuelle ou en liaison avec des appareils de conditionnement de la série S.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Siège plat
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Fonction d'échappement	réglable
Commande manuelle auxiliaire	Monostable
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Pression de service	2 ... 12 bar
Débit nominal normal	2.900 l/min
Temps de commutation Arrêt	39 ms
Temps de commutation Marche	25 ms
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Raccord pneumatique 3	G1/2
Diamètre nominal	12 mm