



fiche NECU-S-M8G4-C2

N° de pièce: 1068198

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	EN 61076-2-104
Fréquence de connexion	100
Départ de câble	Droit
Poids du produit	9,1 g
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur mâle
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M8x1, codage A selon EN 61076-2-104
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	4
Connexion électrique 1, type de fixation	Verrouillage par vis, surplat 9
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Borne à vis
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Résistance aux tensions transitoires	0,8 kV
Diamètre de câble	3,5 ... 5 mm
Section nominale de conducteur	0,14 ... 0,5 mm ²
Degré de protection	IP67
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau corps	PA
Couleur boîtier	noir
Matériau verrouillage par vis	Laiton nickelé
Matériau contacts à fiche	Laiton doré