


bride de moteur EAMF-A-28D-35S

N° de pièce: 1087724

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	30 g
Code d'interface, moteur	35S
Code d'interface, carter de couplage	28D
Note sur la matière	Conforme RoHS