


# Kit de fixation de capteur SRBF-CA5-YR90-MW-22A-C2M20

N° de pièce: 1152497

FESTO

Avec adaptateur de montage, plan de pose 30x130 mm, pour les actionneurs avec une hauteur d'arbre de 30 mm.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	en angle
Selon la norme	EN 60947-5-1 ISO 5211
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS
Principe de mesure	Mécanique/électrique pour capteurs de proximité
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Fonction d'élément de commutation	Inverseur
Pouvoir de coupure CA max.	1.770 VA
Pouvoir de coupure CC max.	36 W
Plage de tension de service CA	0 ... 250 V
Plage de tension de service CC	0 ... 24 V
Section nominale connectable du conducteur	0,5 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Mode de fixation	Sur flasque selon ISO 5211 avec accessoires
Position de montage	indifférent
Poids du produit	710 g
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression peint
Information matière, accessoires fournis	Acier fortement allié Acier fortement allié inoxydable
Réglage de la plage, enregistrement de l'angle	0 ... 90 deg
Degré de protection	IP67
Tension d'isolement	250 V
Résistance aux tensions transitoires	4 kV
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Degré d'encrassement	3