



Electrodistributeur JMVH-5-1/4-S-B-VI

N° de pièce: 116006

FESTO

avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 bistable
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	1.600 l/min
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Conception	Siège plat
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	10 mm
Dimension modulaire	33 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Commande manuelle auxiliaire	oui
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	réversible
Pression de commande	2 ... 10 bar
Temps de commutation Inversion	18 ms
Caractéristiques de bobine	24V DC
Fluide de service	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié Vide
Température du fluide	-5 ... 50 °C
Fluide de commande	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	G1/4
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 11	G1/4
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone