

# manomètre PAGL-HP3-63-60-G14

N° de pièce: 1166938

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 60 bar
Plage d'affichage	0 ... 6 MPa 0 ... 870 psi
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	63
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 6 MPa
Pression de service	0 ... 60 bar 0 ... 870 psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	1,6
Degré de protection	IP65
Température de stockage	-40 ... 70 °C
Température du fluide	0 ... 60 °C
Température ambiante	0 ... 60 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	G1/4
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	Acier
Matériau hublot de contrôle	PS
Couleur boîtier	argent
Poids du produit	80 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène
cadran gradué	Échelle triple bar (externe) MPa (extérieur) psi (intérieur)