


# accouplement

## EAMD-42-40-20-16X25

N° de pièce: 1188350

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur  
pas à pas ou brushless



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	20 mm
Diamètre de support 2	16 mm
Taille	42
Longueur nominale	40 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	39 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	17 Nm
Poids du produit	189 g
Note sur la matière	Conforme RoHS