


# kit axial EAMM-A-M43-60G

N° de pièce: 1190076

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	12,5 Nm
Poids du produit	340 g
Code d'interface, actionneur	M43
Code d'interface, moteur	60G
Note sur la matière	Conforme RoHS