


# raccord cannelé traversée de cloison SCN-PK-4

N° de pièce: 11973

FESTO

pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur   |
|---|--|
| Diamètre nominal                                  | 2,8 mm   |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar   |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température ambiante                              | 0 ... 60 °C  |
| Raccord pneumatique 1                             | Pour diamètre extérieur de tuyau 6 mm  |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                                    | Aluminium  |
| Matériau écrou                                    | Acier zingué   |