


kit parallèle EAMM-U-86-S48-87A-177

N° de pièce: 1217604

★ Programme standard

convient pour les actionneurs électriques.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	86
Position de montage	indifférent
Rapport de réduction	1:1
Vitesse de rotation max.	5.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Moment d'inertie	175 kgmm ²
Couple d'entraînement à vide	0,25 Nm
Couple transmissible	9,5 Nm
Poids du produit	3.270 g
Code d'interface, actionneur	S48
Code d'interface, moteur	87A
Note sur la matière	Conforme RoHS