



Caplet anti-retour HGL-1/8

N° de pièce: 12938

FESTO

avec joint OL.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour déverrouillable
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal	260 l/min
Pression de service	0,4 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé sec, filtré Air comprimé sec, filtré et lubrifié
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Position de montage	indifférent
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Couple de serrage max.	12 Nm
Raccord de pilotage 21	G1/8
Information matière embouts filetés	Aluminium
Information matière joints	NBR