


# plaque d'adaptation VABA-S6-7-S2-3-P-B-N1

N° de pièce: 1302091

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2026. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	60 mm
Position de montage	indifférent
Nombre maximal de bobines	26
Pression de service	-0,9 ... 10 bar
Tension de service nominale CC	24 V
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP65 NEMA 4
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	2.600 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12	1/8 NPT
Raccord pneumatique 1	1 1/2 NPT
Raccord pneumatique 3	1 1/2 NPT
Raccord pneumatique 5	1 1/2 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau plaque	Alliage d'aluminium
Matériau vis	Acier zingué