

# tuyau plastique PUN-CM-8-SW

N° de pièce: 130816

FESTO

calibrage extérieur, pour raccords QS-  
Polyuréthane antistatique (non agréé pour le contact alimentaire)



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	8 mm
Rayon de courbure important pour le débit	37 mm
Diamètre intérieur	5,5 mm
Rayon de courbure min.	20 mm
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Résistance superficielle	0,01 ... 10 MOhm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,03527 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord enfichable de diamètre extérieur 8 mm
Couleur	noir
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)