


# kit axial EAMM-A-D60A-70A-S1

N° de pièce: 1322187

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	12 Nm
Poids du produit	750 g
Code d'interface, actionneur	D60A
Code d'interface, moteur	70A
Note sur la matière	Contenant de substances de silicone Conforme RoHS