


Contre-palier EAMG-U1-60

N° de pièce: 1354282

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	60
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	35 g
Note sur la matière	Conforme RoHS