


butée EAMG-U1-145

N° de pièce: 1354285

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	145
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	4.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	186 g
Note sur la matière	Conforme RoHS