


connecteur de modules PAML-MK-90-HP3

N° de pièce: 1367005

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 90 |
| Largeur nominale DN | 36 |
| Série | L |
| Pression de service MPa | 0 ... 5 MPa |
| Pression de service | 0 ... 50 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -10 ... 60 °C |
| Température du fluide | 5 ... 60 °C |
| Température ambiante | 5 ... 60 °C |
| Poids du produit | 150 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau connecteur de modules | Alliage d'aluminium |
| Matériau vis | Acier inoxydable |