


# Commander FSSC-12

N° de pièce: 13985

FESTO

Unité de commande pneumatique pour Quickstepper, avec commande manuelle pour un pilotage rapide et fiable.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2,5 mm
Conception	Compteur de pas additionnable
Pression de mise au repos acquittement	$\leq 0,5$ bar
Pression de réponse acquittement	$\geq 1,5$ bar
Pression de service	2 ... 6 bar
Débit nominal normal	60 l/min
Longueur d'impulsion min. acquittement	50 ms
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 5 $\mu$ m
Température ambiante	5 ... 40 °C
Poids du produit	450 g
Information matière joints	NBR
Information matière corps	ABS