


# embase unitaire NAS-1/4-NPT-1A

N° de pièce: 13994

FESTO

selon norme ISO 5599-1, raccord sur le côté.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Longueur                                      | 24 mm  |
| Pression de service                           | 16 bar   |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Température du fluide                         | -10 ... 60 °C  |
| Température ambiante                          | -10 ... 60 °C  |
| Mode de fixation embase                       | à trou débouchant  |
| Raccord pneumatique 1                         | NPT1/4-18  |
| Raccord pneumatique 2                         | NPT1/4-18  |
| Raccord pneumatique 4                         | NPT1/4-18  |