


accouplement EAMC-B-19-24-6-10

N° de pièce: 1450210

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	6 mm
Diamètre de support 2	10 mm
Taille	19
Longueur nominale	24 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,47 kgmm ²
Couple transmissible	1,5 Nm
Poids du produit	12 g
Note sur la matière	Conforme RoHS