


raccord cannelé en T FCN-3-PK-6

N° de pièce: 14770

FESTO

pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PL, PP, PU.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	4,9 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Zinc moulé sous pression