


# compteur totalisateur PZA-A-B

N° de pièce: 14992

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                       |
|---|--|
| Conception                                    | Compteur mécanique, à commande pneumatique   |
| Type de rappel                                | Bouton ou signal pneumatique                 |
| Afficheur                                     | à 6 caractères                               |
| Chute de pression actionneur                  | 0,2 ± 0,1 bar                                |
| Chute de pression rappel                      | 0,15 ± 0,1 bar                               |
| Pression de démarrage actionneur              | 0,6 ± 0,2 bar                                |
| Pression de démarrage rappel                  | 0,6 ± 0,2 bar                                |
| Pression de service                           | 2 ... 8 bar                                  |
| Pression d'inversion min.                     | 2 bar  |
| Durée d'impulsion min. actionneur             | 10 ms  |
| Durée d'impulsion min. rappel                 | 180 ms                                       |
| Durée de pause min. actionneur                | 15 ms  |
| Durée de pause min. rappel                    | 50 ms  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification impossible |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Température ambiante                          | -10 ... 60 °C                                |
| Poids du produit                              | 155 g  |
| Mode de fixation                              | à trou débouchant                            |
| Raccord pneumatique                           | M5   |
| Matériau corps                                | ABS  |