

union en T cannelée T-PK-6

N° de pièce: 150015

FESTO

avec raccord cannelé



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 5,3 mm |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Raccord pneumatique 1 | Pour diamètre extérieur de tuyau 8 mm |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau corps | POM |