

# module de serrage EV-25-4

N° de pièce: 150684

FESTO

avec fonction de rappel



## Fiche technique

| Caractéristique         | Valeur                                    |
|-------------------------|---|
| Course                  | 4 mm                                      |
| Surface de serrage      | Ø 25                                      |
| Position de montage     | indifférent                               |
| Mode de fonctionnement  | à simple effet                            |
| Pression de service MPa | ≤ 0,6 MPa                                 |
| Pression de service     | ≤ 6 bar<br>≤ 87 psi                       |
| Fluide de service       | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS         | VDMA24364-B1/B2-L                         |
| Température ambiante    | -10 ... 40 °C                             |
| Poids du produit        | 24 g                                      |
| Mode de fixation        | à trou débouchant                         |
| Raccord pneumatique     | M3  |
| Matériau corps          | Aluminium moulé sous pression             |
| Matériau diaphragme     | TPE-U(PU)                                 |