



limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-1/4-PK-6-B

N° de pièce: 151197
Produit de fin de série

FESTO

pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation
Raccord pneumatique 1	pour raccord cannelé diamètre interne 6 mm avec écrou
Raccord pneumatique 2	Filetage G1/4
Elément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	540 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	410 ... 585 l/min
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0,3 ... 10 bar
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	840 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	635 ... 910 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Diamètre nominal	6 mm
Couple de serrage max.	11 Nm
Poids du produit	45 g
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression