


compensateur de longueur VAL-1/8-10

N° de pièce: 151210

★ Programme standard

pour ventouses

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	10 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Raccord du vide en haut
Pression de service	-0,95 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	62 g
Mode de fixation	avec filetage M22x1,5
Fixation de ventouse	G 1/8
Raccord de vide	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium
Matériau support	Aluminium POM Acier fortement allié inoxydable