



clapet de sécurité pour le vide ISV-M5

N° de pièce: 151217

FESTO

assure le maintien du vide lorsqu'une ou plusieurs ventouses d'un groupe de ventouses ne sont pas en prise.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M5
Capacité d'impulsion d'éjection	≤ 8 MPa 8 bar
Position de montage	indifférent
Pression de service MPa	-95 ... 0 kPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar
Débit de volume d'aspiration nécessaire à -0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi)	1 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	4 g
Mode de fixation	vissable
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Matériau filtre	Bronze fritté
Matériau corps	Acier fortement allié