


limiteur de débit unidirectionnel GRLA-10-UNF-B

N° de pièce: 151572

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	10-32 UNF-2B
Raccord pneumatique 2	10-32 UNF-2A
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Diamètre nominal	2 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS